

Эмаль ХВ-7141^А (эмал. ХВ=7141) ТУ 6-10-1263-77/эмаль КО-868= Назначение: ХВ 7141



Івано-Франківськ, Україна

Эмаль ХВ-7141^А (эмал. ХВ=7141) ТУ 6-10-1263-77/эмаль КО-868=

Назначение:

ХВ 7141 ТУ 6-10-1263-77 предназначается для окрашивания мостовых металлоконструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых в промышленной атмосфере в условиях воздействия агрессивных газов щелочного и кислого характера. Покрытие эмалью обладает высокой водостойкостью и стойкостью при кратковременном обливе растворами щелочей и кислот.

Состав:

Полуфабрикат эмали ХВ 7141 представляет собой суспензию пигментов, наполнителей целевых добавок, в растворе хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси органических растворителей. Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и отвердителя, смешиваемых перед употреблением. В качестве отвердителя используется отвердитель № 1 ТУ 6-10-1263-77.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Внешний вид пленки эмали

после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений.

Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)С, с 60-100

Массовая доля нелетучих веществ, %

37+2

Время высыхания до степени 3, при температуре

(20+2)С, мин, не более

30

Стойкость покрытия при Т (20+2)С к статическому воздействию раствора гидроокиси натрия с массовой долей нелетучих веществ 25%, ч, не менее

24

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при температуре (20+2)С, ч, не менее

8

Рекомендации по применению:

Полуфабрикат эмали ХВ-7141 перед применением тщательно перемешать. Компоненты смешиваются перед применением в соотношении на 100 частей полуфабриката эмали – 0, 64 части отвердителя №1.

Разбавление:

AvizInfo.com.ua

1/2

При нанесении пневмораспылением в производственных условиях эмаль разбавляют до рабочей вязкости 16-22 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)С растворителем марки Р-4 или Р-4А.

разбавленную эмаль перед применением необходимо выдержать 0, 5 ч.

Хранение: Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 6-10-1263-77

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХВ-16 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482